

**Bloc lamelar (individual, nemagnetic), Tip: 11****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 380820 11 |
| GTIN | 4045197311061 |
| Clasa articolului | 33S |

Descriere**Execuție:**

- Liant oțel-alamă.
- Interval polar longitudinal și transversal. Plat sau cu prismă.
- Lamele din alamă 1 mm / oțel 3 mm, prinse fără bară de legătură.
- Blocurile lamelare nu sunt magnetice.
- Toleranță a înălțimii $\pm 0,5$ mm.

Aplicație:

- Utilizabile doar împreună cu mese de prindere magnetice pentru prelucrarea pieselor neregulate.
- În blocuri se pot integra orice tip de profilări.

Descriere tehnică

| | |
|--------------|-------------|
| Lățime | 80 mm |
| Direcție pol | transversal |
| Greutate | 3,8 kg |
| Înălțime | 50 mm |
| Lungime | 120 mm |
| Execuție | neted |

Tip produs

Bloc lamelar