

TAJIMA**Ruletă cu carcasă antiderapantă, extra robustă, Lungimea benzii: 10m****Date comandă**

Numărul de comandă	462330 10
GTIN	4975364029157
Clasa articolului	46R

Descriere**Execuție:**

- Ruletă deosebit de rezistentă la îndoire.
- Carcasă de plastic antișoc, cu clemă detașabilă pentru curea.
- Retrageră automată și blocare a benzii.
- Amortizorul de șoc diminuează încărcarea la retragere.
- Gheară de agățare mobilă.
- Ruletă galbenă, imprimată în negru/roșu și acoperită cu strat de acril pentru rezistență ridicată la abraziune.
- Arc durabil din oțel de înaltă calitate.
- Suplimentar, cu carcasă cauciucată.
- Ruletă imprimată pe ambele părți.

Descriere tehnică

Înălțime carcasă	98 mm
Lățimea benzii	25 mm
Lungime carcasă	95 mm
Lățime carcasă	45 mm
Lungimea benzii	10 m
Standard	EG II

Calibrarea	G1
Tip produs	Ruletă

Servicii

CalibrareRuletă Lungime maximă 10/2 m	026240 10/2
---------------------------------------	-------------