



## Circometru din oțel pentru circumferință și Ø, Rază maximă de măsurare: 2200mm



### Date comandă

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 465680 2200   |
| GTIN               | 2050001061713 |
| Clasa articolului  | 46R           |

### Descriere

#### Execuție:

Ruletă din oțel **CJU** pentru măsurarea circumferinței exterioare și Ø corpurilor rotunde. Oțelul pentru arcuri este gravat cu laser pe partea frontală cu 2 gradații pentru circumferință și Ø. Diviziune 1 mm. **Citire pe vernier 0,1 mm**. Eroare toleranță la scalare conform DIN 866.

#### Notă:

Circometre cu gradație de 0,05 mm și circometre cu strat de acoperire negru, la cerere. Versiune staționară CJU, la cerere.

### Descriere tehnică

|  |               |
|--|---------------|
| Domeniu de măsurare pentru circumferință | 940 - 2200 mm |
| Domeniu de măsurare pentru Ø             | 300 - 700 mm  |
| Lățimea benzii                           | 16 mm         |
| Citire                                   | 0,1 mm        |
| Grosimea benzii                          | 0,2 mm        |
| Calibrarea                               | G2            |
| Tip produs                               | Ruletă        |

## Servicii

Calibrare Ruletă de circumferință Lungime maximă 3000 mm

026280 3000