

**WITTE****Placă de vacuum cu intervaluri, Tip: R2****Date comandă**

Numărul de comandă	385030 R2
GTIN	2050001717481
Clasa articolului	38L

**Descriere****Execuție:**

Aluminiu foarte rezistent. Modul extensibil prin elementele de conectare. **Inclusiv găuri ZeroClamp 12M10 cu măsură fixă 200 mm.**

**Aplicație:**

Prinderea cu vacuum a plasticului, sticlei, metalelor, metalelor neferoase, grafitului și altor materiale.

**Livrare:**

1 ștuț pentru furtun, 1 element de conectare, 7 dopuri oarbe, 1 ștecă LW12, 2 gheare de strângere, furtun de vacuum (1 m), discuri de limitare.  
10 m cordon de etanșare (Ø 4 mm).

**Notă:**

Plăcile de prindere cu vacuum se pot extinde modular cu ajutorul elementelor de conectare.

**Descriere tehnică**

Greutate	10 kg
Intervale	12,5 mm
Lățime	300 mm
Lungime	400 mm
Înălțime	32,5 mm
Tip produs	Placă de strângere cu vacuum

