



Ruletă din oțel acoperită în poliamidă în cadru, Lungimea benzii: 20m



Date comandă

Numărul de comandă	464900 20
GTIN	4007368011286
Clasa articolului	46M

Descriere

Execuție:

Carcasă: Carcasă din material plastic, indestructibilă cu suprafață Softfinish. Carcasă cu locașuri pentru manivelă și inelul de tragere. Adaptabilă pentru stângaci.

Cadru: Cadru din metal ușor cu bobinaj rapid pe rulmenți cu bile și manivelă rabatabilă.

Bandă: Capătul de început al benzii brevetat, **îmbinare-racord Flextop**. Îmbrăcarea benzii, din material plastic transparent, foarte flexibil, împiedică ruperea benzii la capătul de început.

Ruletă din oțel acoperită în poliamidă. Rezistență ridicată la rupere și flexibilitate. Oțel pentru arcuri, rezistent la îndoire. **Rezistență ridicată la abraziune**, la intemperii și la numeroase substanțe chimice și uleiuri. Cu gradație continuă în mm.

Ref. 20 și 30 cu cadru drept, Ref. 50 cu cadru în V.

Notă:

Model în lungime de 100 m sau cu gradații în inch sau început de măsurare tip B/C la cerere.

Descriere tehnică

Lățimea benzii	13 mm
Lungimea totală	310 mm
Lățime cadru	150 mm
Tip început de măsurare	A
Lungimea benzii	20 m

Standard	EG II
Calibrarea	G1
Tip produs	Ruletă

Servicii

CalibrareRuletă Lungime maximă 50 m	026240 50
-------------------------------------	-----------