




Circometru din oțel pentru circumferință și Ø, Rază maximă de măsurare: 3460mm



Date comandă

Numărul de comandă	465680 3460
GTIN	2050001061720
Clasa articolului	46R

Descriere

Execuție:

Ruletă din oțel **CJU** pentru măsurarea circumferinței exterioare și Ø corpurilor rotunde. Oțelul pentru arcuri este gravat cu laser pe partea frontală cu 2 gradații pentru circumferință și Ø. Diviziune 1 mm. **Citire pe vernier 0,1 mm.** Eroare toleranță la scalare conform DIN 866.

Notă:

Circometre cu gradație de 0,05 mm și circometre cu strat de acoperire negru, la cerere. Versiune staționară CJU, la cerere.

Descriere tehnică

Lățimea benzii	16 mm
Domeniu de măsurare pentru Ø	700 - 1100 mm
Domeniu de măsurare pentru circumferință	2190 - 3460 mm
Citire	0,1 mm
Grosimea benzii	0,2 mm
Calibrarea	G2
Tip produs	Ruletă

Servicii

Calibrare Ruletă de circumferință Lungime maximă 6000 mm

026280 6000