



Șubler digital ABS cu vârfuri de măsurare, Domeniu de măsurare: 750mm



Date comandă

Numărul de comandă	415621 750
GTIN	4045197829931
Clasa articolului	42A

Descriere

Execuție:

Șubler digital cu **riglă gradată absolută**, nu este necesară repunerea la zero. Afișaj digital mare, cu contrast puternic. Sistemul electronic se oprește automat după cca. 5 minute. Pornirea se realizează printr-o simplă împingere. Suprafețele de măsurare sunt lepuite cu precizie. **Cu carcasă robustă din metal.**

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032

Descriere tehnică

Citire comutabilă	mm / inch
Citire	0,0005 inch
Lungimea ciocului	150 mm
Citire	0,01 mm
Ø umeri pentru măsurarea interioară	20 mm
Calibrarea	A1
Cod produs baterii/acumulatoare conținute	081560 CR2032
Număr de baterii incluse	1
Alimentare cu energie	Cu baterii
Abatere de măsurare E MPE	±0,07 mm
Standard	ISO 13385

Cioc măsurare	da
Asigurare valoare măsurată	Reglare unică a punctului zero
Tehnică de măsurare	digital
Material	Oțel superior, INOX
Toate componentele	călit
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Șubler digital pentru atelier

Servicii

Calibrare DAkkSȘublere / Șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 1000 mm	021010 1000
CalibrareȘublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 1000 mm	021000 1000

Accesorii

Șurub pentru suport de măsurător de adâncime	412230
Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032	081560 CR2032