

**Mitutoyo****Micrometru de interior Holtest pentru măsurarea găurilor înfundate,  
Domeniu de măsurare: 25-30mm****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 429005 25-30  |
| GTIN               | 4946368517216 |
| Clasa articolului  | 44A           |

**Descriere****Execuție:**

Inoxidabil, toate părțile de citire sunt cromate mat, antireflexie. Tambur micrometric cu gradație de culoare neagră și limitator de cuplu de frecare.

Pentru găuri înfundate. **Suprafețe de măsurare din oțel călit cu strat de acoperire din titan pentru o durabilitate lungă.**

**Accesorii opționale:**

Prelungitoare Cod 429010; Inele de control Cod 484030.

**Descriere tehnică**

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| Adâncime de măsurare cu prelungitor | 240 mm         |
| Ø tamburului micrometric            | 23 mm          |
| Domeniu de măsurare                 | 25 - 30 mm     |
| Adâncime standard de măsurare       | 90 mm          |
| Dimensiune a                        | 0,3 mm         |
| Lungimea totală                     | 140 mm         |
| Eroare de toleranță                 | 0,006 mm       |
| Citire                              | 0,005 mm       |
| Standard                            | Normă de lucru |
| Pasul tamburului micrometric        | 1/50 mm        |

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Tehnică de măsurare | analog                             |
| Ambalaj             | Cutie stabilă                      |
| Calibrarea          | B6                                 |
| Tip produs          | Micrometru de interior în 3 puncte |

## Servicii

|   |            |
|---|------------|
| Calibrare DAkkSMicrometru de interior în 3 puncte<br>Domeniu de măsurare maxim 200 mm | 022510 200 |
| CalibrareMicrometru de interior în 3 puncte Domeniu de<br>măsurare maxim 50 mm        | 022500 50  |

## Accesorii

|  |              |
|--|--------------|
| Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 30 mm           | 484030 30    |
| Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 28 mm           | 484030 28    |
| Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 25 mm           | 484030 25    |
| Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 27 mm           | 484030 27    |
| Extensie pentru micrometru de interior Tip 3/150 | 429010 3/150 |
| Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 26 mm           | 484030 26    |