

BMI®**Ruletă din fibră de sticlă în carcasă, Lungimea benzii: 20m****Date comandă**

Numărul de comandă	463300 20
GTIN	4007368072867
Clasa articolului	46M

Descriere**Execuție:**

Carcasă: Carcasă din material plastic, indestructibilă cu suprafață Softfinish. Carcasă cu locașuri pentru manivelă și inelul de tragere. Adaptabilă pentru stângaci.

Cadru: Cadru din metal ușor cu bobinaj rapid pe rulmenți cu bile și manivelă rabatabilă.

Ruletă din fibră de sticlă. Extrem de rezistentă la îndoire și flexibilă, rezistentă la intemperii și la numeroase substanțe chimice. Nu este conductibilă electric. Lizibilitate înaltă. Cu gradație în cm.

Notă:

Model în lungime de 100 m sau cu gradații în inch sau început de măsurare tip B/C la cerere.

Descriere tehnică

Lungime carcasă	175 mm
Lățime carcasă	145 mm
Lățimea benzii	13 mm
Înălțime carcasă	32 mm
Tip început de măsurare	A

Lungimea benzii	20 m
Standard	EG II
Calibrarea	G1
Tip produs	Ruletă

Servicii

CalibrareRuletă Lungime maximă 50 m	026240 50
-------------------------------------	-----------