

Mitutoyo**Micrometru de interior mic, Domeniu de măsurare: 2,5-3mm****Date comandă**

Numărul de comandă	429100 2,5-3
GTIN	4946368080475
Clasa articolului	44A

Descriere**Execuție:**

Inoxidabil, toate părțile de citire sunt cromate antireflexie. Tambur micrometric cu gradație de culoare neagră și limitator de cuplu de frecare. Reglarea capului micrometric (**cu 2 suprafețe de măsurare din carbură**) se realizează cu un pin de antrenare **armat cu carbură**.

Aplicație:

Pentru măsurarea exactă a diametrelor și a concentricității alezajelor.

Accesorii opționale:

Inele de control Cod 484030.

Descriere tehnică

Domeniu de măsurare	2,5 - 3 mm
Ø tamburului micrometric	17 mm
Adâncime de măsurare	12 mm
Lungimea totală	105 mm
Citire	0,001 mm
Eroare de toleranță	0,002 mm
Standard	Normă de fabricație
Pasul tamburului micrometric	1/50 mm
Tehnică de măsurare	analog
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	B6

Tip produs

Micrometru de interior în 2 puncte

Servicii

Calibrare Micrometru de interior în 3 puncte Domeniu de măsurare maxim 20 mm

022500 20

Calibrare DAkkS Micrometru de interior în 3 puncte Domeniu de măsurare maxim 200 mm

022510 200

Accesorii

Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 3 mm

484030 3