

BMI®**Ruletă din fibră de sticlă în carcasă, Lungimea benzii: 30m****Date comandă**

Numărul de comandă	463300 30
GTIN	4007368073017
Clasa articolului	46M

Descriere**Execuție:**

Carcasă: Carcasă din material plastic, indestructibilă cu suprafață Softfinish. Carcasă cu locașuri pentru manivelă și inelul de tragere. Adaptabilă pentru stângaci.

Cadru: Cadru din metal ușor cu bobinaj rapid pe rulmenți cu bile și manivelă rabatabilă.

Ruletă din fibră de sticlă. Extrem de rezistentă la îndoire **și flexibilă**, rezistentă la intemperii și la numeroase substanțe chimice. **Nu este conductibilă electric.** Lizibilitate înaltă. Cu gradație în cm.

Notă:

Model în lungime de 100 m sau cu gradații în inch sau început de măsurare tip B/C la cerere.

Descriere tehnică

Lățimea benzii	13 mm
Lățime carcasă	175 mm
Lungime carcasă	210 mm
Înălțime carcasă	32 mm
Tip început de măsurare	A

Lungimea benzii	30 m
Standard	EG II
Calibrarea	G1
Tip produs	Ruletă

Servicii

CalibrareRuletă Lungime maximă 50 m	026240 50
-------------------------------------	-----------