

## Mitutoyo

### Set de micrometre de interior Holtest, Domeniu de măsurare: 6-12mm

#### Date comandă

Numărul de comandă	429050 6-12
GTIN	4946368517575
Clasa articolului	44A

#### Descriere

##### Execuție:

Inoxidabil, toate părțile de citire sunt cromate mat, antireflexie. Tambur micrometric cu gradație de culoare neagră și limitator de cuplă de frecare.

Pentru găuri străpunse, suprafețe de măsurare din oțel călit.

##### Livrare:

Micrometre de interior Cod 429000. Inele de control similare Cod 484030, prelungitor 100 mm Cod 429010.

#### Descriere tehnică

Ø inel calibrare	8 / 10 mm
Număr de micrometre	3
Domeniu de măsurare	6 - 12 mm
Eroare de toleranță	0,004 mm
Citire	0,001 mm
Standard	Normă de lucru
Pasul tamburului micrometric	1/50 mm
Tehnică de măsurare	analog
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	S6
Tip produs	Micrometru de interior în 3 puncte

#### Servicii

CalibrareSet de micrometre de interior Domeniu de  
măsurare 6-12 mm

020550 6-12

## Accesorii

Extensie pentru micrometru de interior Tip 1/100

429010 1/100

Micrometru de interior Holtest Domeniu de măsurare 8-10  
mm

429000 8-10

Micrometru de interior Holtest Domeniu de măsurare 6-8  
mm

429000 6-8

Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 11 mm

484030 11

Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 7 mm

484030 7

Micrometru de interior Holtest Domeniu de măsurare  
10-12 mm

429000 10-12

Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 9 mm

484030 9