



Circometru din oțel V2A pentru circumferință și Ø, Rază maximă de măsurare: 2200mm



Date comandă

Numărul de comandă	465682 2200
GTIN	2050001060587
Clasa articolului	46R

Descriere

Execuție:

Ruletă din oțel **CJU** pentru măsurarea circumferinței exterioare și Ø corpurilor rotunde. Oțelul pentru arcuri este gravat cu laser pe partea frontală cu 2 gradații pentru circumferință și Ø. Diviziune 1 mm. **Citire pe vernier 0,1 mm**. Eroare toleranță la scalare conform DIN 866.

Model V2A din oțel de arc inoxidabil.

Notă:

Circometre cu gradație de 0,05 mm și circometre cu strat de acoperire negru, la cerere. Versiune staționară CJU, la cerere.

Descriere tehnică

Lățimea benzii	16 mm
Domeniu de măsurare pentru circumferință	940 - 2200 mm
Domeniu de măsurare pentru Ø	300 - 700 mm
Citire	0,1 mm
Grosimea benzii	0,2 mm
Calibrarea	G2
Tip produs	Ruletă

Servicii

Calibrare Ruletă de circumferință Lungime maximă 3000 mm

026280 3000