

Mitutoyo**Micrometru de interior Holtest pentru măsurarea găurilor înfundate,
Domeniu de măsurare: 40-50mm****Date comandă**

Numărul de comandă	429005 40-50
GTIN	4946368517230
Clasa articolului	44A

Descriere**Execuție:**

Inoxidabil, toate părțile de citire sunt cromate mat, antireflexie. Tambur micrometric cu gradație de culoare neagră și limitator de cuplu de frecare.

Pentru găuri înfundate. **Suprafețe de măsurare din oțel călit cu strat de acoperire din titan pentru o durabilitate lungă.**

Accesorii opționale:

Prelungitoare Cod 429010; Inele de control Cod 484030.

Descriere tehnică

Adâncime de măsurare cu prelungitor	248 mm
Ø tamburului micrometric	23 mm
Dimensiune a	0,3 mm
Domeniu de măsurare	40 - 50 mm
Lungimea totală	140 mm
Adâncime standard de măsurare	98 mm
Eroare de toleranță	0,006 mm
Citire	0,005 mm
Standard	Normă de lucru
Pasul tamburului micrometric	1/50 mm

Tehnică de măsurare	analog
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	B6
Tip produs	Micrometru de interior în 3 puncte

Servicii

Calibrare Micrometru de interior în 3 puncte Domeniu de măsurare maxim 50 mm	022500 50
Calibrare DAkkS Micrometru de interior în 3 puncte Domeniu de măsurare maxim 200 mm	022510 200

Accesorii

Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 44 mm	484030 44
Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 40 mm	484030 40
Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 42 mm	484030 42
Extensie pentru micrometru de interior Tip 3/150	429010 3/150
Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 50 mm	484030 50
Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 45 mm	484030 45
Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 46 mm	484030 46