

**Mitutoyo****Set de micrometre de interior Holtest, Domeniu de măsurare: 12-20mm****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 429050 12-20  |
| GTIN               | 4946368518039 |
| Clasa articolului  | 44A           |

**Descriere****Execuție:**

Inoxidabil, toate părțile de citire sunt cromate mat, antireflexie. Tambur micrometric cu gradație de culoare neagră și limitator de cuplă de frecare.

Pentru găuri străpunse, suprafețe de măsurare din oțel călit.

**Livrare:**

Micrometre de interior Cod 429000. Inele de control similare Cod 484030, prelungitor 150 mm Cod 429010.

**Descriere tehnică**

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Ø inel calibrare             | 16 mm          |
| Număr de micrometre          | 2              |
| Domeniu de măsurare          | 12 - 20 mm     |
| Eroare de toleranță          | 0,004 mm       |
| Citire                       | 0,005 mm       |
| Standard                     | Normă de lucru |
| Pasul tamburului micrometric | 1/50 mm        |
| Tehnică de măsurare          | analog         |

|            |                                    |
|------------|------------------------------------|
| Ambalaj    | Cutie stabilă                      |
| Calibrarea | S6                                 |
| Tip produs | Micrometru de interior în 3 puncte |

### Servicii

|   |              |
|---|--------------|
| CalibrareSet de micrometre de interior Domeniu de măsurare 12-20 mm | 020550 12-20 |
|---|--------------|

### Accesorii

|   |              |
|---|--------------|
| Micrometru de interior Holtest Domeniu de măsurare 12-16 mm | 429000 12-16 |
| Micrometru de interior Holtest Domeniu de măsurare 16-20 mm | 429000 16-20 |
| Extensie pentru micrometru de interior Tip 2/150            | 429010 2/150 |
| Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 18 mm                      | 484030 18    |
| Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 15 mm                      | 484030 15    |