

Mitutoyo**Micrometru de interior mic, Domeniu de măsurare: 4-5mm****Date comandă**

Numărul de comandă	429100 4-5
GTIN	4946368080499
Clasa articolului	44A

Descriere**Execuție:**

Inoxidabil, toate părțile de citire sunt cromate antireflexie. Tambur micrometric cu gradație de culoare neagră și limitator de cuplu de frecare. Reglarea capului micrometric (**cu 2 suprafețe de măsurare din carbură**) se realizează cu un pin de antrenare **armat cu carbură**.

Aplicație:

Pentru măsurarea exactă a diametrelor și a concentricității alezajelor.

Accesorii opționale:

Inele de control Cod 484030.

Descriere tehnică

Adâncime de măsurare	22 mm
Domeniu de măsurare	4 - 5 mm
Lungimea totală	115 mm
Ø tamburului micrometric	17 mm
Citire	0,001 mm
Eroare de toleranță	0,002 mm
Standard	Normă de fabricație
Pasul tamburului micrometric	1/50 mm
Tehnică de măsurare	analog
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	B6

Tip produs

Micrometru de interior în 2 puncte

ServiciiCalibrare DAkkSMicrometru de interior în 3 puncte
Domeniu de măsurare maxim 200 mm

022510 200

CalibrareMicrometru de interior în 3 puncte Domeniu de
măsurare maxim 20 mm

022500 20

Accesorii

Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 4 mm

484030 4

Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 5 mm

484030 5