

Mitutoyo**Set de micrometre de interior Holtest, Domeniu de măsurare: 20-50mm****Date comandă**

Numărul de comandă	429050 20-50
GTIN	4946368518046
Clasa articolului	44A

Descriere**Execuție:**

Inoxidabil, toate părțile de citire sunt cromate mat, antireflexie. Tambur micrometric cu gradație de culoare neagră și limitator de cuplă de frecare.

Pentru găuri străpunse, suprafețe de măsurare din oțel călit.

Livrare:

Micrometre de interior Cod 429000. Inele de control similare Cod 484030, prelungitor 150 mm Cod 429010.

Descriere tehnică

Număr de micrometre	4
Domeniu de măsurare	20 - 50 mm
Ø inel calibrare	25 / 40 mm
Eroare de toleranță	0,006 mm
Citire	0,005 mm
Standard	Normă de lucru
Pasul tamburului micrometric	1/50 mm

Tehnică de măsurare	analog
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	S6
Tip produs	Micrometru de interior în 3 puncte

Servicii

CalibrareSet de micrometre de interior Domeniu de măsurare 20-50 mm	020550 20-50
---	--------------

Accesorii

Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 45 mm	484030 45
Micrometru de interior Holtest Domeniu de măsurare 40-50 mm	429000 40-50
Micrometru de interior Holtest Domeniu de măsurare 30-40 mm	429000 30-40
Micrometru de interior Holtest Domeniu de măsurare 25-30 mm	429000 25-30
Extensie pentru micrometru de interior Tip 3/150	429010 3/150
Micrometru de interior Holtest Domeniu de măsurare 20-25 mm	429000 20-25
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 35 mm	484030 35
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 27 mm	484030 27
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 22 mm	484030 22