

**Tajima****Ruletă extra robustă, Lungimea benzii: 5/25m****Date comandă**

Numărul de comandă	462300 5/25
GTIN	4975364029058
Clasa articolului	46R

**Descriere****Execuție:**

- Ruletă deosebit de rezistentă la îndoire.
- Carcasă de plastic antișoc, cu clemă detașabilă pentru curea.
- Retrageră automată și blocare a benzii.
- Amortizorul de șoc diminuează încărcarea la retrageră.
- Gheară de agățare mobilă.
- Ruletă galbenă, imprimată în negru/roșu și acoperită cu strat de acril pentru rezistență ridicată la abraziune.
- Arc durabil din oțel de înaltă calitate.

**Descriere tehnică**

Înălțime carcasă	63 mm
Lățimea benzii	25 mm
Lungime carcasă	67 mm
Lățime carcasă	28 mm
Lungimea benzii	5 m
Standard	EG II

Calibrarea	G1
Tip produs	Ruletă

**Servicii**

CalibrareRuletă Lungime maximă 5/2 m	026240 5/2
--------------------------------------	------------