

Mitutoyo**Micrometru de interior Holtest pentru măsurarea găurilor înfundate,
Domeniu de măsurare: 50-63mm****Date comandă**

Numărul de comandă	429005 50-63
GTIN	4946368517247
Clasa articolului	44A

Descriere**Execuție:**

Inoxidabil, toate părțile de citire sunt cromate mat, antireflexie. Tambur micrometric cu gradație de culoare neagră și limitator de cuplu de frecare.

Pentru găuri înfundate. **Suprafețe de măsurare din oțel călit cu strat de acoperire din titan pentru o durabilitate lungă.**

Accesorii opționale:

Prelungitoare Cod 429010; Inele de control Cod 484030.

Descriere tehnică

Lungimea totală	156 mm
Ø tamburului micrometric	23 mm
Adâncime standard de măsurare	105 mm
Dimensiune a	0,3 mm
Adâncime de măsurare cu prelungitor	255 mm
Domeniu de măsurare	50 - 63 mm
Eroare de toleranță	0,006 mm
Citire	0,005 mm
Standard	Normă de lucru
Pasul tamburului micrometric	1/50 mm

Tehnică de măsurare	analog
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	B6
Tip produs	Micrometru de interior în 3 puncte

Servicii

Calibrare DAkkSMicrometru de interior în 3 puncte Domeniu de măsurare maxim 200 mm	022510 200
CalibrareMicrometru de interior în 3 puncte Domeniu de măsurare maxim 100 mm	022500 100

Accesorii

Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 55 mm	484030 55
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 60 mm	484030 60
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 50 mm	484030 50
Extensie pentru micrometru de interior Tip 4/150	429010 4/150