

**BMI®****Ruletă din oțel acoperită în poliamidă în carcasă, Lungimea benzii: 20m****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 463100 20     |
| GTIN               | 4007368074847 |
| Clasa articolului  | 46M           |

**Descriere****Execuție:**

**Carcasă:** Carcasă din material plastic, indestructibilă cu suprafață Softfinish. Carcasă cu locașuri pentru manivelă și inelul de tragere. Adaptabilă pentru stângaci.

**Cadru:** Cadru din metal ușor cu bobinaj rapid pe rulmenți cu bile și manivelă rabatabilă.

**Bandă:** Capătul de început al benzii brevetat, **îmbinare-racord Flextop**. Îmbrăcarea benzii, din material plastic transparent, foarte flexibil, împiedică ruperea benzii la capătul de început.

**Ruletă din oțel acoperită în poliamidă.** Rezistență ridicată la rupere și flexibilitate. Oțel pentru arcuri, rezistent la îndoire. **Rezistență ridicată la abraziune**, la intemperii și la numeroase substanțe chimice și uleiuri. Cu gradație continuă în mm.

**Notă:**

Model în lungime de 100 m sau cu gradații în inch sau început de măsurare tip B/C la cerere.

**Descriere tehnică**

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Lungime carcasă         | 175 mm |
| Lățime carcasă          | 145 mm |
| Lățimea benzii          | 13 mm  |
| Înălțime carcasă        | 32 mm  |
| Tip început de măsurare | A      |

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Lungimea benzii | 20 m   |
| Standard        | EG II  |
| Calibrarea      | G1     |
| Tip produs      | Ruletă |

**Servicii**

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| CalibrareRuletă Lungime maximă 50 m | 026240 50 |
|-------------------------------------|-----------|