

**Tajima****Ruletă extra robustă, Lungimea benzii: 7m****Date comandă**

Numărul de comandă	462300 7
GTIN	4975364029065
Clasa articolului	46R

**Descriere****Execuție:**

- **Ruletă deosebit de rezistentă la îndoire.**
- **Carcasă de plastic antișoc, cu clemă detașabilă pentru curea.**
- **Retragere automată și blocare a benzii.**
- **Amortizorul de șoc diminuează încărcarea la retragere.**
- **Gheară de agățare mobilă.**
- **Ruletă galbenă, imprimată în negru/roșu și acoperită cu strat de acril pentru rezistență ridicată la abraziune.**
- **Arc durabil din oțel de înaltă calitate.**

**Descriere tehnică**

Înălțime carcasă	73 mm
Lățimea benzii	25 mm
Lungime carcasă	77 mm
Lățime carcasă	34 mm
Lungimea benzii	7 m
Standard	EG II

Calibrarea	G1
Tip produs	Ruletă

**Servicii**

CalibrareRuletă Lungime maximă 10/2 m	026240 10/2
---------------------------------------	-------------