

**Mitutoyo****Set de micrometre de interior Holtest, Domeniu de măsurare: 50-100mm****Date comandă**

Numărul de comandă	429050 50-100
GTIN	4946368518053
Clasa articolului	44A

**Descriere****Execuție:**

Inoxidabil, toate părțile de citire sunt cromate mat, antireflexie. Tambur micrometric cu gradație de culoare neagră și limitator de cuplă de frecare.

Pentru găuri străpunse, suprafețe de măsurare din oțel călit.

**Livrare:**

Micrometre de interior Cod 429000. Inele de control similare Cod 484030, prelungitor 150 mm Cod 429010.

**Descriere tehnică**

Ø inel calibrare	62 / 87 mm
Număr de micrometre	4
Domeniu de măsurare	50 - 100 mm
Eroare de toleranță	0,006 mm
Citire	0,005 mm
Standard	Normă de lucru
Pasul tamburului micrometric	1/50 mm

Tehnică de măsurare	analog
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	S6
Tip produs	Micrometru de interior în 3 puncte

## Servicii

CalibrareSet de micrometre de interior Domeniu de măsurare 50-100 mm	020550 50-100
--	---------------

## Accesorii

Extensie pentru micrometru de interior Tip 4/150	429010 4/150
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 80 mm	484030 80
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 90 mm	484030 90
Micrometru de interior Holtest Domeniu de măsurare 75-88 mm	429000 75-88
Micrometru de interior Holtest Domeniu de măsurare 50-63 mm	429000 50-63
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 55 mm	484030 55
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 70 mm	484030 70
Micrometru de interior Holtest Domeniu de măsurare 87-100 mm	429000 87-100
Micrometru de interior Holtest Domeniu de măsurare 62-75 mm	429000 62-75