

**BMI®****Ruletă albă din oțel în cadru, Lungimea benzii: 50m****Date comandă**

Numărul de comandă	464500 50
GTIN	4007368004011
Clasa articolului	46M

**Descriere****Execuție:**

**Carcasă:** Carcasă din material plastic, indestructibilă cu suprafață Softfinish. Carcasă cu locașuri pentru manivelă și inelul de tragere. Adaptabilă pentru stângaci.

**Cadru:** Cadru din metal ușor cu bobinaj rapid pe rulmenți cu bile și manivelă rabatabilă.

**Bandă:** Capătul de început al benzii brevetat, **îmbinare-racord Flextop**. Îmbrăcarea benzii, din material plastic transparent, foarte flexibil, împiedică ruperea benzii la capătul de început.

**Ruletă albă din oțel.** Bandă călită, tratată de fosfat pentru protecția împotriva coroziunii, tratată de acoperire din rășină sintetică pentru rezistență la uzură. Lizibilitate înaltă. Cu gradație continuă în mm.

Ref. 20 și 30 cu cadru drept, Ref. 50 cu cadru în V.

**Notă:**

Model în lungime de 100 m sau cu gradații în inch sau început de măsurare tip B/C la cerere.

**Descriere tehnică**

Lățimea benzii	13 mm
Lungimea totală	340 mm
Lățime cadru	150 mm
Tip început de măsurare	A
Lungimea benzii	50 m
Standard	EG II

Calibrarea	G1
Tip produs	Ruletă

**Servicii**

CalibrareRuletă Lungime maximă 50 m	026240 50
-------------------------------------	-----------