




Circometru din oțel V2A pentru circumferință și Ø, Rază maximă de măsurare: 5980mm



Date comandă

Numărul de comandă	465682 5980
GTIN	2050001060617
Clasa articolului	46R

Descriere

Execuție:

Ruletă din oțel **CJU** pentru măsurarea circumferinței exterioare și Ø corpurilor rotunde. Oțelul pentru arcuri este gravat cu laser pe partea frontală cu 2 gradații pentru circumferință și Ø. Diviziune 1 mm. **Citire pe vernier 0,1 mm**. Eroare toleranță la scalare conform DIN 866.

Model V2A din oțel de arc inoxidabil.

Notă:

Circometre cu gradație de 0,05 mm și circometre cu strat de acoperire negru, la cerere. Versiune staționară CJU, la cerere.

Descriere tehnică

Domeniu de măsurare pentru circumferință	4710 - 5980 mm
Lățimea benzii	16 mm
Domeniu de măsurare pentru Ø	1500 - 1900 mm
Citire	0,1 mm
Grosimea benzii	0,2 mm
Calibrarea	G2
Tip produs	Ruletă

Servicii

CalibrareRuletă de circumferință Lungime maximă 6000
mm

026280 6000