

**Mitutoyo****Set de micrometre de interior Holtest, Domeniu de măsurare: 100-200mm****Date comandă**

Numărul de comandă	429050 100-200
GTIN	4946368518060
Clasa articolului	44A

**Descriere****Execuție:**

Inoxidabil, toate părțile de citire sunt cromate mat, antireflexie. Tambur micrometric cu gradație de culoare neagră și limitator de cuplă de frecare.

Pentru găuri străpunse, suprafețe de măsurare din oțel călit.

**Livrare:**

Micrometre de interior Cod 429000. Inele de control similare Cod 484030, prelungitor 150 mm Cod 429010.

**Descriere tehnică**

Ø inel calibrare	125 / 175 mm
Domeniu de măsurare	100 - 200 mm
Număr de micrometre	4
Eroare de toleranță	0,01 mm
Citire	0,005 mm
Standard	Normă de lucru
Pasul tamburului micrometric	1/50 mm
Tehnică de măsurare	analog
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	S6
Tip produs	Micrometru de interior în 3 puncte

**Servicii**

CalibrareSet de micrometre de interior Domeniu de măsurare 100-200 mm	020550 100-200
---	----------------

## Accesorii

Micrometru de interior Holtest Domeniu de măsurare 100-125 mm	429000 100-125
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 180 mm	484030 180
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 140 mm	484030 140
Micrometru de interior Holtest Domeniu de măsurare 125-150 mm	429000 125-150
Micrometru de interior Holtest Domeniu de măsurare 150-175 mm	429000 150-175
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 110 mm	484030 110
Extensie pentru micrometru de interior Tip 4/150	429010 4/150
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 160 mm	484030 160
Micrometru de interior Holtest Domeniu de măsurare 175-200 mm	429000 175-200