

Mitutoyo

Micrometru digital de interior pentru măsurare în trei puncte, Domeniu de măsurare: 30-40mm



Date comandă

Numărul de comandă

429250 30-40

GTIN

4946368636559

Clasa articolului

44A

Descriere

Execuție:

Micrometre de interior Borematic pentru măsurare rapidă în 3 puncte a găurilor înfundate.

Citire clară și fără erori prin ecran LCD mare, cu înălțimea cifrelor de 11 mm. **Afișaj rotativ la 330°**. Palpatoarele de măsurare centrează automat micrometrul în gaură și garantează o manevrare simplă. Ajustarea palpatorului de măsurare se realizează fără joc prin intermediul unui **con din carbură**. Suprafețe de măsurare din oțel călit cu strat de titan.

Avantaj:

Măsurare foarte rapidă și cu acuratețe la repetare datorită reglării rapide și autocentrării.

Funcționare:

- **Tasta de memorare înregistrează rezultatul de măsurare (de ex. în cazul poziției de măsurare nefavorabile).**
- **Punct zero / dimensiune absolută permite la zero în orice poziție.**
- **Afișare Trece / Nu trece pentru verificarea simplă a valorilor toleranțelor.**
- **Reglare rapidă pentru nivelarea rapidă a cursei de măsurare.**

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. 357 .

Accesorii opționale:

Cablu de date Digimatic Cod 497080 prelungitor Cod 429010 inele de control Cod 484030.

Piese de schimb:

Cap cuțit de schimb Cod 429252.

Descriere tehnică

Citire	0,001 mm
Dimensiune a	0,3 mm
Adâncime de măsurare cu prelungitor	217 mm
Adâncime standard de măsurare	67 mm
Domeniu de măsurare	30 - 40 mm
Eroare de toleranță	0,006 mm
Număr de baterii incluse	1
Cod produs baterii/acumulatoare conținute	081560 357
Alimentare cu energie	Cu baterii
Standard	Normă de fabricație
Interfață	Interfață Digimatic
Asigurare valoare măsurată	Reglare unică a punctului zero
Tehnică de măsurare	digital
Certificat de verificare	Certificat de etalonare al producătorului
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	B6
Tip produs	Micrometru în 3 puncte

Servicii

Calibrare Micrometru de interior în 3 puncte Domeniu de măsurare maxim 50 mm	022500 50
Calibrare DAkkS Micrometru de interior în 3 puncte Domeniu de măsurare maxim 200 mm	022510 200

Accesorii

Cablu de conectare Tip D2	497080 D2
---------------------------	-----------

Multi-receptor / interfață pentru tastatură USB Tip	498975
Celulă buton / baterie specială Tip de baterii 357	081560 357
Cablu de conectare Tip USB2	497080 USB2
Receptor / interfață pentru tastatură USB Tip	498965
Cap de măsurat de schimb Domeniu de măsurare 30-40 mm	429252 30-40
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 35 mm	484030 35
Cablu de conectare Tip D1	497080 D1
Emitător Tip S1	498966 S1
Extensie pentru micrometru de interior Tip 3/150	429010 3/150