

**Mitutoyo****Micrometru de interior Holtest pentru măsurarea găurilor înfundate,  
Domeniu de măsurare: 87-100mm****Date comandă**

Numărul de comandă	429005 87-100
GTIN	4946368517278
Clasa articolului	44A

**Descriere****Execuție:**

Inoxidabil, toate părțile de citire sunt cromate mat, antireflexie. Tambur micrometric cu gradație de culoare neagră și limitator de cuplu de frecare.

Pentru găuri înfundate. **Suprafețe de măsurare din oțel călit cu strat de acoperire din titan pentru o durabilitate lungă.**

**Accesorii opționale:**

Prelungitoare Cod 429010; Inele de control Cod 484030.

**Descriere tehnică**

Adâncime de măsurare cu prelungitor	255 mm
Ø tamburului micrometric	23 mm
Adâncime standard de măsurare	105 mm
Lungimea totală	156 mm
Dimensiune a	0,3 mm
Domeniu de măsurare	87 - 100 mm
Eroare de toleranță	0,006 mm
Citire	0,005 mm
Standard	Normă de lucru
Pasul tamburului micrometric	1/50 mm

Tehnică de măsurare	analog
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	B6
Tip produs	Micrometru de interior în 3 puncte

### Servicii

Calibrare Micrometru de interior în 3 puncte Domeniu de măsurare maxim 100 mm	022500 100
Calibrare DAkkS Micrometru de interior în 3 puncte Domeniu de măsurare maxim 200 mm	022510 200

### Accesorii

Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 100 mm	484030 100
Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 90 mm	484030 90
Extensie pentru micrometru de interior Tip 4/150	429010 4/150
Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 95 mm	484030 95