



Ruletă albă din oțel în carcasă, Lungimea benzii: 10m



Date comandă

Numărul de comandă	462900 10
GTIN	4007368074205
Clasa articolului	46M

Descriere

Execuție:

Carcasă: Carcasă din material plastic, indestructibilă cu suprafață Softfinish. Carcasă cu locașuri pentru manivelă și inelul de tragere. Adaptabilă pentru stângaci.

Cadru: Cadru din metal ușor cu bobinaj rapid pe rulmenți cu bile și manivelă rabatabilă.

Bandă: Capătul de început al benzii brevetat, **îmbinare-racord Flextop**. Îmbrăcarea benzii, din material plastic transparent, foarte flexibil, împiedică ruperea benzii la capătul de început.

Ruletă albă din oțel. Bandă călită, tratată de fosfat pentru protecția împotriva coroziunii, tratată de acoperire din rășină sintetică pentru rezistență la uzură. Lizibilitate înaltă. Cu gradație continuă în mm.

Notă:

Model în lungime de 100 m sau cu gradații în inch sau început de măsurare tip B/C la cerere.

Descriere tehnică

Lungime carcasă	138 mm
Înălțime carcasă	32 mm
Lățime carcasă	115 mm
Lățimea benzii	13 mm

Tip început de măsurare	A
Lungimea benzii	10 m
Standard	EG II
Calibrarea	G1
Tip produs	Ruletă

Servicii

CalibrareRuletă Lungime maximă 10 m	026240 10
-------------------------------------	-----------