

Mitutoyo**Set de micrometre digitale de interior, Domeniu de măsurare: 25-50mm**

Date comandă

Numărul de comandă	429112 25-50
GTIN	4946368562933
Clasa articolului	44A

Descriere

Execuție:

Citire directă pe afișajul digital clar, ușor vizibil. Măsurare sigură, fără erori – fără vernier.

„Funcția Lock” împiedică reglarea accidentală a punctului zero. Consum redus de energie electrică. Cu control de încărcare și indicare a erorilor.

Suprafețe de măsurare și părțile de uzură din carbură, de la Ref. 12–25 suprafețele de măsurare sunt din oțel călit cu strat de acoperire din titan pentru o durabilitate mare.

Funcționare:

IP65: Protecție la jet de apă din toate direcțiile și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Micrometre digitale de interior Cod 429110, calibre-inel.

Descriere tehnică

Domeniu de măsurare	25 - 50 mm
Număr de inele de calibrare	2
Ø inel calibrare	30 / 40 mm
Număr de micrometre	3

Clasă de protecție IP	IP 65
Alimentare cu energie	Cu baterii
Standard	DIN 863
Interfață	Interfață Digimatic
Interfață	Interfață Digimatic
Tehnică de măsurare	digital
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	S6
Tip produs	Micrometru de interior în 3 puncte

Servicii

CalibrareSet de micrometre de interior Domeniu de măsurare 25-50 mm	020550 25-50
---	--------------

Accesorii

Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 28 mm	484030 28
Celulă buton / baterie specială Tip de baterii 357	081560 357
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 35 mm	484030 35
Multi-receptor / interfață pentru tastatură USB Tip	498975
Cablu de conectarecu tasta funcției Data Tip D2	497445 D2
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 45 mm	484030 45
Extensie pentru micrometru de interior Tip 3/150	429010 3/150
Cablu de conectarecu tasta funcției Data Tip USB2	497445 USB2
Receptor / interfață pentru tastatură USB Tip	498965
Emitător Tip S16E	498966 S16E
Cablu de conectarecu tasta funcției Data Tip D1	497445 D1