

Mitutoyo

Set de micrometre de interior Holtest pentru măsurarea găurilor înfundate, Domeniu de măsurare: 12-20mm

Date comandă

Numărul de comandă	429055 12-20
GTIN	4946368517582
Clasa articolului	44A

Descriere

Execuție:

Inoxidabil, toate părțile de citire sunt cromate mat, antireflexie. Tambur micrometric cu gradație de culoare neagră și limitator de cuplă de frecare.

Pentru găuri înfundate. **Suprafețe de măsurare din oțel călit cu strat de acoperire din titan pentru o durabilitate lungă.**

Livrare:

Micrometre de interior Cod 429005. Inele de control similare Cod 484030, prelungitor 150 mm Cod 429010.

Descriere tehnică

Domeniu de măsurare	12 - 20 mm
Număr de micrometre	2
Ø inel calibrare	16 mm
Eroare de toleranță	0,004 mm
Citire	0,005 mm
Standard	Normă de lucru
Pasul tamburului micrometric	1/50 mm
Tehnică de măsurare	analog
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	S6
Tip produs	Micrometru de interior în 3 puncte

Servicii

Calibrare Set de micrometre de interior Domeniu de măsurare 12-20 mm	020550 12-20
--	--------------

Accesorii

Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 18 mm	484030 18
Micrometru de interior Holtest pentru măsurarea găurilor înfundate Domeniu de măsurare 16-20 mm	429005 16-20
Micrometru de interior Holtest pentru măsurarea găurilor înfundate Domeniu de măsurare 12-16 mm	429005 12-16
Extensie pentru micrometru de interior Tip 2/150	429010 2/150
Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 15 mm	484030 15