

**BMI****Ruletă din oțel inoxidabil în cadru, Lungimea benzii: 20m****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 464850 20     |
| GTIN               | 4007368110170 |
| Clasa articolului  | 46M           |

**Descriere****Execuție:**

**Carcasă:** Carcasă din material plastic, indestructibilă cu suprafață Softfinish. Carcasă cu locașuri pentru manivelă și inelul de tragere. Adaptabilă pentru stângaci.

**Cadru:** Cadru din metal ușor cu bobinaj rapid pe rulmenți cu bile și manivelă rabatabilă.

**Bandă:** Capătul de început al benzii brevetat, **îmbinare-racord Flextop**. Îmbrăcarea benzii, din material plastic transparent, foarte flexibil, împiedică ruperea benzii la capătul de început.

**Ruletă din oțel inoxidabil**, bandă din oțel-crom-nichel călit, acoperită cu lac transparent. Scalare imprimată cu cifre și gradație ușoare de citit. Rezistență ridicată la rupere și flexibilitate. Cu gradație în cm (primii 20 cm cu gradație în mm).

Ref. 20 și 30 cu cadru drept, Ref. 50 cu cadru în V.

**Notă:**

Model în lungime de 100 m sau cu gradații în inch sau început de măsurare tip B/C la cerere.

**Descriere tehnică**

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Lățime cadru            | 120 mm |
| Lungimea totală         | 280 mm |
| Lățimea benzii          | 13 mm  |
| Tip început de măsurare | A      |
| Lungimea benzii         | 20 m   |

|            |        |
|------------|--------|
| Standard   | EG II  |
| Calibrarea | G1     |
| Tip produs | Ruletă |

**Servicii**

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| CalibrareRuletă Lungime maximă 50 m | 026240 50 |
|-------------------------------------|-----------|