

Mitutoyo**Set de micrometre de interior Holtest pentru măsurarea găurilor înfundate,
Domeniu de măsurare: 20-50mm****Date comandă**

Numărul de comandă	429055 20-50
GTIN	4946368517599
Clasa articolului	44A

Descriere**Execuție:**

Inoxidabil, toate părțile de citire sunt cromate mat, antireflexie. Tambur micrometric cu gradație de culoare neagră și limitator de cuplă de frecare.

Pentru găuri înfundate. **Suprafețe de măsurare din oțel călit cu strat de acoperire din titan pentru o durabilitate lungă.**

Livrare:

Micrometre de interior Cod 429005. Inele de control similare Cod 484030, prelungitor 150 mm Cod 429010.

Descriere tehnică

Ø inel calibrare	25 / 40 mm
Domeniu de măsurare	20 - 50 mm
Număr de micrometre	4
Eroare de toleranță	0,006 mm
Citire	0,005 mm
Standard	Normă de lucru

Pasul tamburului micrometric	1/50 mm
Tehnică de măsurare	analog
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	S6
Tip produs	Micrometru de interior în 3 puncte

Servicii

CalibrareSet de micrometre de interior Domeniu de măsurare 20-50 mm	020550 20-50
---	--------------

Accesorii

Micrometru de interior Holtestpentru măsurarea găurilor înfundate Domeniu de măsurare 20-25 mm	429005 20-25
Micrometru de interior Holtestpentru măsurarea găurilor înfundate Domeniu de măsurare 30-40 mm	429005 30-40
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 45 mm	484030 45
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 35 mm	484030 35
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 27 mm	484030 27
Micrometru de interior Holtestpentru măsurarea găurilor înfundate Domeniu de măsurare 25-30 mm	429005 25-30
Micrometru de interior Holtestpentru măsurarea găurilor înfundate Domeniu de măsurare 40-50 mm	429005 40-50
Extensie pentru micrometru de interior Tip 3/150	429010 3/150
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 22 mm	484030 22