

**TAJIMA****Ruletă cu carcasă antiderapantă, extra robustă, Lungimea benzii: 3m****Date comandă**

Numărul de comandă	462330 3
GTIN	4975364029171
Clasa articolului	46R

**Descriere****Execuție:**

- Ruletă deosebit de rezistentă la îndoire.
- Carcasă de plastic antișoc, cu clemă detașabilă pentru curea.
- Retrageră automată și blocare a benzii.
- Amortizorul de șoc diminuează încărcarea la retragere.
- Gheară de agățare mobilă.
- Ruletă galbenă, imprimată în negru/roșu și acoperită cu strat de acril pentru rezistență ridicată la abraziune.
- Arc durabil din oțel de înaltă calitate.
- Suplimentar, cu carcasă cauciucată.
- Ruletă imprimată pe ambele părți.

**Descriere tehnică**

Înălțime carcasă	59 mm
Lățimea benzii	16 mm
Lungime carcasă	63 mm
Lățime carcasă	25 mm
Lungimea benzii	3 m
Standard	EG II

Calibrarea	G1
Tip produs	Ruletă

**Servicii**

CalibrareRuletă Lungime maximă 5 m	026240 5
------------------------------------	----------