

**Mitutoyo****Micrometru de interior Holtest pentru măsurarea găurilor înfundate,  
Domeniu de măsurare: 12-16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	429005 12-16
GTIN	4946368517186
Clasa articolului	44A

**Descriere****Execuție:**

Inoxidabil, toate părțile de citire sunt cromate mat, antireflexie. Tambur micrometric cu gradație de culoare neagră și limitator de cuplu de frecare.

Pentru găuri înfundate. **Suprafețe de măsurare din oțel călit cu strat de acoperire din titan pentru o durabilitate lungă.**

**Accesorii opționale:**

Prelungitoare Cod 429010; Inele de control Cod 484030.

**Descriere tehnică**

Domeniu de măsurare	12 - 16 mm
Adâncime standard de măsurare	80 mm
Ø tamburului micrometric	23 mm
Lungimea totală	127 mm
Dimensiune a	0,3 mm
Adâncime de măsurare cu prelungitor	230 mm
Eroare de toleranță	0,004 mm
Citire	0,005 mm
Standard	Normă de lucru
Pasul tamburului micrometric	1/50 mm

Tehnică de măsurare	analog
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	B6
Tip produs	Micrometru de interior în 3 puncte

## Servicii

Calibrare DAkkSMicrometru de interior în 3 puncte Domeniu de măsurare maxim 200 mm	022510 200
CalibrareMicrometru de interior în 3 puncte Domeniu de măsurare maxim 20 mm	022500 20

## Accesorii

Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 13 mm	484030 13
Extensie pentru micrometru de interior Tip 2/150	429010 2/150
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 15 mm	484030 15
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 14 mm	484030 14
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 12 mm	484030 12
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 16 mm	484030 16