

Mitutoyo**Micrometru digital de interior, Domeniu de măsurare: 12-16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	429110 12-16
GTIN	4946368562841
Clasa articolului	44A

Descriere**Execuție:**

Citire directă pe afișajul digital clar, ușor vizibil. Măsurare sigură, fără erori – fără utilizarea vernierului. „Function Lock” împiedică deplasarea accidentală a punctului zero. Consum redus de energie electrică. Cu control de încărcare și indicator de defecțiune. **Suprafețe de măsurare și piese de uzură din HM, de la Ref. 12–16 suprafețele de măsurare sunt din oțel călit cu strat de acoperire din titan pentru durabilitate îndelungată.**

Suprafețe de măsurare și părțile de uzură din carbură, de la Ref. 12–16 suprafețele de măsurare sunt din oțel călit cu strat de acoperire din titan pentru o durabilitate mare.

Funcționare:

IP65: Protecție la jet de apă din toate direcțiile și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. 357 .

Accesorii opționale:

Cablu de date Digimatic Cod 497445, prelungitor Cod 429010, inele de control Cod 484030.

Notă:

Se livrează la cerere până la un interval de măsurare de 300 mm.

Descriere tehnică

Domeniu de măsurare	12 - 16 mm
Adâncime de măsurare cu prelungitor	226 mm
Dimensiune a	0,3 mm
Adâncime standard de măsurare	76 mm

Eroare de toleranță	0,002 mm
Citire	0,001 mm
Număr de baterii incluse	1
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 357
Clasă de protecție IP	IP 65
Alimentare cu energie	Cu baterii
Standard	DIN 863
Interfață	Interfață Digimatic
Interfață	Interfață Digimatic
Tehnică de măsurare	digital
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	B6
Tip produs	Micrometru de interior în 3 puncte

Servicii

Calibrare DAkkSMicrometru de interior în 3 puncte Domeniu de măsurare maxim 200 mm	022510 200
CalibrareMicrometru de interior în 3 puncte Domeniu de măsurare maxim 20 mm	022500 20

Accesorii

Multi-receptor / interfață pentru tastatură USB Tip	498975
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 14 mm	484030 14
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 16 mm	484030 16
Emițător Tip S16E	498966 S16E
Extensie pentru micrometru de interior Tip 2/150	429010 2/150
Cablu de conectarecu tasta funcției Data Tip D2	497445 D2
Cablu de conectarecu tasta funcției Data Tip USB2	497445 USB2
Receptor / interfață pentru tastatură USB Tip	498965

Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 13 mm	484030 13
Celulă buton / baterie specială Tip de baterii 357	081560 357
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 12 mm	484030 12
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 15 mm	484030 15
Cablu de conectarecu tasta funcției Data Tip D1	497445 D1