

**Aparat de măsurare a distanței cu laser, Rază de acțiune: 60m****Date comandă**

Numărul de comandă	465540 60
GTIN	4045197838728
Clasa articolului	42I

Descriere**Execuție:**

Aparat de măsurare cu laser a distanței, rentabil, pentru rezolvarea rapidă și sigură a lucrărilor de măsurare standard. Carcasă din două componente cu formă ergonomică. Tastatură cu atingere ușoară cu simboluri explicite. Afișaj LCD cu iluminare comutabilă. Simbolurile grafice ale afișajului ajută utilizatorul în timpul procedurilor de măsurare. Laser de clasa 2.

Funcționare:

IP54: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum și protecție completă la atingere.

Precizie:

Abatere $\pm 1,5$ mm la o cursă de măsurare de 10 m în condiții optime.

Livrare:

Cu 2x baterii Cod 081551 LR3, borsetă cu curea și curea de mână.

Descriere tehnică

Precizie de măsurare	$\pm 1,5$ mm
Măsurare indirectă (Pitagora)	da

Înălțime	28 mm
Măsurare dinamică	da
Adunare / scădere	da
Măsurare minimă / maximă	da
Greutate	100 g
Confirmare acustică a măsurătorii	da
Rază de acțiune	60 m
Durata de viață a bateriilor (măsurători)	4000
Clasă de protecție IP	IP 54
Memorie pentru valori măsurate	20
Lungime	110 mm
Deconectare automată	3 min
Alimentare cu energie electrică	2x 081551 LR3
Calcularea suprafeței și volumului	da
Lățime	46 mm
Cod produs baterii/acumulatoare conținute	081551 LR3
Număr de baterii incluse	2
Alimentare cu energie	Cu baterii
Tip produs	Aparat de măsurare a distanței

Accesorii

Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR3	081561 LR3
--	------------