



## Aparat de măsurare a distanței cu laser, Rază de acțiune: 110m



### Date comandă

Numărul de comandă	465540 110
GTIN	4045197838735
Clasa articolului	42I

### Descriere

#### Execuție:

Aparat de măsurare cu laser a distanței, rentabil, pentru rezolvarea rapidă și sigură a lucrărilor de măsurare standard. Carcasă din două componente cu formă ergonomică. Tastatură cu atingere ușoară cu simboluri explicite. Afișaj LCD cu iluminare comutabilă. Simbolurile grafice ale afișajului ajută utilizatorul în timpul procedurilor de măsurare. Laser de clasa 2.

#### Funcționare:

IP54: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum și protecție completă la atingere.

#### Precizie:

Abatere  $\pm 1,5$  mm la o cursă de măsurare de 10 m în condiții optime.

#### Livrare:

Cu 2x baterii Cod 081551 LR3, borsetă cu curea și curea de mână.

### Descriere tehnică

Adunare / scădere	da
Precizie de măsurare	$\pm 1,5$ mm

Confirmare acustică a măsurătorii	da
Clasă de protecție IP	IP 54
Măsurare dinamică	da
Măsurare minimă / maximă	da
Greutate	100 g
Deconectare automată	3 min
Durata de viață a bateriilor (măsurători)	4000
Măsurare indirectă (Pitagora)	da
Memorie pentru valori măsurate	20
Calcularea suprafeței și volumului	da
Rază de acțiune	110 m
Înălțime	28 mm
Lungime	110 mm
Lățime	46 mm
Alimentare cu energie electrică	2× 081551 LR3
Număr de baterii incluse	2
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081551 LR3
Alimentare cu energie	Cu baterii
Tip produs	Aparat de măsurare a distanței

## Accesorii

Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR3	081561 LR3
--	------------