

Mitutoyo

Micrometru digital de interior pentru măsurare în trei puncte, Domeniu de măsurare: 50-63mm



Date comandă

Numărul de comandă	429250 50-63
GTIN	4946368636597
Clasa articolului	44A

Descriere

Execuție:

Micrometre de interior Borematic pentru măsurare rapidă în 3 puncte a găurilor înfundate. Citire clară și fără erori prin ecran LCD mare, cu înălțimea cifrelor de 11 mm. **Afișaj rotativ la 330°**. Palpatoarele de măsurare centrează automat micrometrul în gaură și garantează o manevrare simplă. Ajustarea palpatorului de măsurare se realizează fără joc prin intermediul unui **con din carbură**. Suprafețe de măsurare din oțel călit cu strat de titan.

Avantaj:

Măsurare foarte rapidă și cu acuratețe la repetare datorită reglării rapide și autocentrării.

Funcționare:

- **Tasta de memorare înregistrează rezultatul de măsurare (de ex. în cazul poziției de măsurare nefavorabile).**
- **Punct zero / dimensiune absolută permite la zero în orice poziție.**
- **Afișare Trece / Nu trece pentru verificarea simplă a valorilor toleranțelor.**
- **Reglare rapidă pentru nivelarea rapidă a cursei de măsurare.**

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. 357 .

Accesorii opționale:

Cablu de date Digimatic Cod 497080 prelungitor Cod 429010 inele de control Cod 484030.

Piese de schimb:

Cap cuțit de schimb Cod 429252.

Descriere tehnică

Dimensiune a	0,3 mm
Citire	0,001 mm
Adâncime de măsurare cu prelungitor	225 mm
Domeniu de măsurare	50 - 63 mm
Adâncime standard de măsurare	75 mm
Eroare de toleranță	0,006 mm
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 357
Număr de baterii incluse	1
Alimentare cu energie	Cu baterii
Standard	Normă de fabricație
Interfață	Interfață Digimatic
Asigurare valoare măsurată	Reglare unică a punctului zero
Tehnică de măsurare	digital
Certificat de verificare	Certificat de etalonare al producătorului
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	B6
Tip produs	Micrometru în 3 puncte

Servicii

Calibrare DAkkSMicrometru de interior în 3 puncte Domeniu de măsurare maxim 200 mm	022510 200
CalibrareMicrometru de interior în 3 puncte Domeniu de măsurare maxim 100 mm	022500 100

Accesorii

Receptor / interfață pentru tastatură USB Tip	498965
---	--------

Celulă buton / baterie specială Tip de baterii 357	081560 357
Extensie pentru micrometru de interior Tip 4/150	429010 4/150
Multi-receptor / interfață pentru tastatură USB Tip	498975
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 55 mm	484030 55
Cablu de conectare Tip D2	497080 D2
Cablu de conectare Tip USB2	497080 USB2
Cablu de conectare Tip D1	497080 D1
Emițător Tip S1	498966 S1
Cap de măsurat de schimb Domeniu de măsurare 50-63 mm	429252 50-63