



## Suport pentru randalinare pe dreapta, Mărime coadă: 16mm



### Date comandă

Numărul de comandă	290080 16
GTIN	4030741660986
Clasa articolului	29H

### Descriere

#### Execuție:

Știft filetat amplasat în suport pentru corectarea unghiului de așezare.

Știft de rulare din carbură pentru o rezistență mai mare la uzură.

**Muchia superioară a suportului = înălțimea vârfurilor**

### Descriere tehnică

Pentru $\varnothing$ gaură moletă $d_2$	6 mm
Gamă de fixare	3 - 50 mm
Pentru lățime moletă $b$	6 mm
Înălțime coadă	16 mm
Lățime coadă	16 mm
Pentru $\varnothing$ moletă $d_1$	15 mm
Pentru $\varnothing$ de reducere a moletei $d_3$	11 mm
Bolțuri de legătură	299925 1
Disc de rulare	299927 1
Pentru profil randalinat	RAA 1×AA
Tip produs	Sculă de randalinat

---

**Accesorii**

Disc de rulare Tip 1	299927 1
Bolțuri de legătură Tip 1	299925 1