



Suport pentru randalinare Universal, Mărime coadă: 25mm



Date comandă

Numărul de comandă	290084 25
GTIN	4030741324468
Clasa articolului	29H

Descriere

Execuție:

Structură modulară: aplicabil universal atât ca execuție pe dreapta, cât și pe stânga.

Știft filetat amplasat în suport pentru corectarea unghiului de așezare.

Știft de rulare din carbură pentru o rezistență mai mare la uzură.

Muchia superioară a suportului = înălțimea vârfulor

Descriere tehnică

Înălțime coadă	20 mm
Gamă de fixare	8 - 200 mm
Pentru \varnothing gaură moletă d_2	6 mm
Pentru lățime moletă b	8 mm
Lățime coadă	25 mm
Pentru \varnothing moletă d_1	20 mm
Pentru \varnothing de reducere a moletii d_3	13 mm

Bolțuri de legătură	299925 2
Disc de rulare	299927 2
Direcție de tăiere	Stânga și dreapta
Pentru profil randalinat	RAA 1×AA
Tip produs	Sculă de randalinat

Accesorii

Bolțuri de legătură Tip 2	299925 2
Disc de rulare Tip 2	299927 2