

Mitutoyo**Micrometru digital de interior, Domeniu de măsurare: 16-20mm****Date comandă**

Numărul de comandă	429110 16-20
GTIN	4946368562858
Clasa articolului	44A

Descriere**Execuție:**

Citire directă pe afișajul digital clar, ușor vizibil. Măsurare sigură, fără erori – fără utilizarea vernierului. „Function Lock” împiedică deplasarea accidentală a punctului zero. Consum redus de energie electrică. Cu control de încărcare și indicator de defecțiune. **Suprafețe de măsurare și piese de uzură din HM, de la Ref. 12–16 suprafețele de măsurare sunt din oțel călit cu strat de acoperire din titan pentru durabilitate îndelungată.**

Suprafețe de măsurare și părțile de uzură din carbură, de la Ref. 12–16 suprafețele de măsurare sunt din oțel călit cu strat de acoperire din titan pentru o durabilitate mare.

Funcționare:

IP65: Protecție la jet de apă din toate direcțiile și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. 357 .

Accesorii opționale:

Cablu de date Digimatic Cod 497445, prelungitor Cod 429010, inele de control Cod 484030.

Notă:

Se livrează la cerere până la un interval de măsurare de 300 mm.

Descriere tehnică

Dimensiune a	0,3 mm
Adâncime de măsurare cu prelungitor	226 mm
Domeniu de măsurare	16 - 20 mm
Adâncime standard de măsurare	76 mm

Eroare de toleranță	0,002 mm
Citire	0,001 mm
Cod produs baterii/acumulatoare conținute	081560 357
Număr de baterii incluse	1
Clasă de protecție IP	IP 65
Alimentare cu energie	Cu baterii
Standard	DIN 863
Interfață	Interfață Digimatic
Interfață	Interfață Digimatic
Tehnică de măsurare	digital
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	B6
Tip produs	Micrometru de interior în 3 puncte

Servicii

Calibrare DAkkSMicrometru de interior în 3 puncte Domeniu de măsurare maxim 200 mm	022510 200
CalibrareMicrometru de interior în 3 puncte Domeniu de măsurare maxim 20 mm	022500 20

Accesorii

Emitător Tip S16E	498966 S16E
Celulă buton / baterie specială Tip de baterii 357	081560 357
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 18 mm	484030 18
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 19 mm	484030 19
Cablu de conectarecu tasta funcției Data Tip D1	497445 D1
Multi-receptor / interfață pentru tastatură USB Tip	498975
Receptor / interfață pentru tastatură USB Tip	498965
Cablu de conectarecu tasta funcției Data Tip USB2	497445 USB2

Extensie pentru micrometru de interior Tip 2/150	429010 2/150
Cablu de conectarecu tasta funcției Data Tip D2	497445 D2
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 17 mm	484030 17
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 16 mm	484030 16
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 20 mm	484030 20