



## Suport pentru randalinare Universal, Mărime coadă: 16mm



### Date comandă

Numărul de comandă	290090 16
GTIN	4030741325106
Clasa articolului	29H

### Descriere

#### Execuție:

**Structură modulară: aplicabil universal atât ca execuție pe dreapta, cât și pe stânga.**

Știft filetat amplasat în suport pentru corectarea unghiului de așezare.

Știft de rulare din carbură pentru o rezistență mai mare la uzură.

### Descriere tehnică

Pentru lățime moletă b	6 mm
Înălțime coadă	16 mm
Lățime coadă	16 mm
Pentru $\varnothing$ moletă d <sub>1</sub>	15 mm
Pentru $\varnothing$ gaură moletă d <sub>2</sub>	6 mm
Gamă de fixare	3 - 40 mm
Pentru $\varnothing$ de reducere a moletei d <sub>3</sub>	11 mm
Bolțuri de legătură	299925 1

Disc de rulare	299927 1
Direcție de tăiere	Stânga și dreapta
Pentru profil randalinat	RAA 2×AA
Tip produs	Sculă de randalinat

---

## Accesorii

Disc de rulare Tip 1	299927 1
Bolțuri de legătură Tip 1	299925 1