



Suport pentru randalinare Universal, Mărime coadă: 20mm



Date comandă

Numărul de comandă	290090 20
GTIN	4030741325175
Clasa articolului	29H

Descriere

Execuție:

Structură modulară: aplicabil universal atât ca execuție pe dreapta, cât și pe stânga.

Știft filetat amplasat în suport pentru corectarea unghiului de așezare.

Știft de rulare din carbură pentru o rezistență mai mare la uzură.

Descriere tehnică

Pentru lățime moletă b	8 mm
Înălțime coadă	20 mm
Gamă de fixare	10 - 110 mm
Lățime coadă	20 mm
Pentru \varnothing gaură moletă d_2	6 mm
Pentru \varnothing moletă d_1	20 mm
Pentru \varnothing de reducere a moletei d_3	13 mm
Bolțuri de legătură	299925 2

Disc de rulare	299927 2
Direcție de tăiere	Stânga și dreapta
Pentru profil randalinat	RAA 2×AA
Tip produs	Sculă de randalinat

Accesorii

Bolțuri de legătură Tip 2	299925 2
Disc de rulare Tip 2	299927 2