



## Suport pentru randalinare pe dreapta, Mărime coadă: 12mm



### Date comandă

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 290094 12     |
| GTIN               | 4030741478673 |
| Clasa articolului  | 29H           |

### Descriere

#### Execuție:

- **Presiune minimă, piesa de prelucrat și mașina sunt supuse unei solicitări mai mici.**
  - **Ax sincron pentru reglarea simplă a suporturilor de randalină și a înălțimilor vârfurilor.**
- Știft filetat amplasat în suport pentru corectarea unghiului de așezare.  
Știft de rulare din carbură pentru o rezistență mai mare la uzură.

### Descriere tehnică

|  |           |
|--|-----------|
| Gamă de fixare                                   | 0 - 15 mm |
| Lățime coadă                                     | 12 mm     |
| Pentru $\varnothing$ gaură moletă $d_2$          | 6 mm      |
| Pentru $\varnothing$ moletă $d_1$                | 15 mm     |
| Pentru lățime moletă $b$                         | 6 mm      |
| Înălțime coadă                                   | 12 mm     |
| Pentru $\varnothing$ de reducere a moletei $d_3$ | 11 mm     |

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Bolțuri de legătură      | 299925 1            |
| Disc de rulare           | 299927 1            |
| Direcție de tăiere       | Stânga și dreapta   |
| Pentru profil randalinat | RAA 2×AA            |
| Tip produs               | Sculă de randalinat |

---

## Accesorii

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Disc de rulare Tip 2      | 299927 2 |
| Bolțuri de legătură Tip 2 | 299925 2 |