



Suport pentru randalinare pe dreapta, Mărime coadă: 16mm



Date comandă

Numărul de comandă	290094 16
GTIN	4030741498527
Clasa articolului	29H

Descriere

Execuție:

- **Presiune minimă, piesa de prelucrat și mașina sunt supuse unei solicitări mai mici.**
 - **Ax sincron pentru reglarea simplă a suporturilor de randalină și a înălțimilor vârfurilor.**
- Știft filetat amplasat în suport pentru corectarea unghiului de așezare.
Știft de rulare din carbură pentru o rezistență mai mare la uzură.

Descriere tehnică

Pentru lățime moletă b	6 mm
Pentru \varnothing moletă d ₁	15 mm
Înălțime coadă	16 mm
Pentru \varnothing gaură moletă d ₂	6 mm
Lățime coadă	16 mm
Gamă de fixare	0 - 15 mm
Pentru \varnothing de reducere a moletei d ₃	11 mm

Bolțuri de legătură	299925 1
Disc de rulare	299927 1
Direcție de tăiere	Stânga și dreapta
Pentru profil randalinat	RAA 2×AA
Tip produs	Sculă de randalinat

Accesorii

Disc de rulare Tip 2	299927 2
Bolțuri de legătură Tip 2	299925 2