



Suport pentru randalinare Universal, Mărime coadă: 25mm



Date comandă

Numărul de comandă	290098 25
GTIN	4030741471674
Clasa articolului	29H

Descriere

Execuție:

Extinderea posibilităților de lucru este posibilă prin rotirea suporturilor de randalină.

Știft filetat amplasat în suport pentru corectarea unghiului de așezare.

Știft de rulare din carbură pentru o rezistență mai mare la uzură.

Structură modulară: aplicabil universal atât ca execuție pe dreapta, cât și pe stânga.

- **Presiune minimă, piesa de prelucrat și mașina sunt supuse unei solicitări mai mici.**
- **Ax sincron pentru reglarea simplă a suporturilor de randalină și a înălțimilor vârfulor.**

Descriere tehnică

Pentru lățime moletă b	8 mm
Înălțime coadă	20 mm
Pentru \varnothing gaură moletă d_2	6 mm
Lățime coadă	25 mm
Pentru \varnothing moletă d_1	20 mm
Gamă de fixare	3,5 - 65 mm

Pentru Ø de reducere a moletei d ₃	13 mm
Bolțuri de legătură	299925 2
Disc de rulare	299927 2
Pentru profil randalinat	RAA 2×AA
Tip produs	Sculă de randalinat

Accesorii

Disc de rulare Tip 2	299927 2
Bolțuri de legătură Tip 2	299925 2