

Mitutoyo**Micrometru digital de interior pentru măsurare în trei puncte, Domeniu de măsurare: 75-88mm**

Date comandă

Numărul de comandă	429250 75-88
GTIN	4946368636610
Clasa articolului	44A

Descriere

Execuție:

Micrometre de interior Borematic pentru măsurare rapidă în 3 puncte a găurilor înfundate. Citire clară și fără erori prin ecran LCD mare, cu înălțimea cifrelor de 11 mm. **Afișaj rotativ la 330°**. Palpatoarele de măsurare centrează automat micrometrul în gaură și garantează o manevrare simplă. Ajustarea palpatorului de măsurare se realizează fără joc prin intermediul unui **con din carbură**. Suprafețe de măsurare din oțel călit cu strat de titan.

Avantaj:

Măsurare foarte rapidă și cu acuratețe la repetare datorită reglării rapide și autocentrării.

Funcționare:

- **Tasta de memorare înregistrează rezultatul de măsurare (de ex. în cazul poziției de măsurare nefavorabile).**
- **Punct zero / dimensiune absolută permite la zero în orice poziție.**
- **Afișare Trece / Nu trece pentru verificarea simplă a valorilor toleranțelor.**
- **Reglare rapidă pentru nivelarea rapidă a cursei de măsurare.**

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. 357 .

Accesorii opționale:

Cablu de date Digimatic Cod 497080 prelungitor Cod 429010 inele de control Cod 484030.

Piese de schimb:

Cap cuțit de schimb Cod 429252.

Descriere tehnică

Adâncime standard de măsurare	75 mm
Dimensiune a	0,3 mm
Adâncime de măsurare cu prelungitor	225 mm
Citire	0,001 mm
Domeniu de măsurare	75 - 88 mm
Eroare de toleranță	0,006 mm
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 357
Număr de baterii incluse	1
Alimentare cu energie	Cu baterii
Standard	Normă de fabricație
Interfață	Interfață Digimatic
Asigurare valoare măsurată	Reglare unică a punctului zero
Tehnică de măsurare	digital
Certificat de verificare	Certificat de etalonare al producătorului
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	B6
Tip produs	Micrometru în 3 puncte

Servicii

Calibrare DAkkSMicrometru de interior în 3 puncte Domeniu de măsurare maxim 200 mm	022510 200
CalibrareMicrometru de interior în 3 puncte Domeniu de măsurare maxim 100 mm	022500 100

Accesorii

Cablu de conectare Tip USB2	497080 USB2
-----------------------------	-------------

Multi-receptor / interfață pentru tastatură USB Tip	498975
Cablu de conectare Tip D1	497080 D1
Extensie pentru micrometru de interior Tip 4/150	429010 4/150
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 80 mm	484030 80
Receptor / interfață pentru tastatură USB Tip	498965
Emițător Tip S1	498966 S1
Celulă buton / baterie specială Tip de baterii 357	081560 357
Cablu de conectare Tip D2	497080 D2
Cap de măsurat de schimb Domeniu de măsurare 75-88 mm	429252 75-88