


Garant**Șubler, Domeniu de măsurare: 150mm**

Date comandă

Numărul de comandă	410100 150
GTIN	4045197502506
Clasa articolului	40Z

Descriere

Execuție:

Părțile de citire sunt cromate mat, antireflexie.

Gradații fine, contrast puternic.

Șurub de blocare a vernierului.

Mâner cu formă optimizată ergonomic.

Suprafețe de măsurare lepuite fin. Citire mai bună datorită gradației în culori contrastante.

Accesorii opționale:

Tabel filetat cod 412180 pentru șubler spate.

Descriere tehnică

Ambalaj	Husă
Calibrarea	A1
Citire	0,05 mm
Domeniu de măsurare	0 - 150 mm
Lungimea ciocului	40 mm
Gradație	1/20 mm
Gradație	1/128 inch
Citire comutabilă	mm / inch
Standard	ISO 13385
Tijă de adâncime	dreptunghiular - 3,7×1,3

Tijă adâncime existentă	da
Abatere de măsurare E MPE	±0,05 mm
Blocare	Șurub de blocare superior
Tehnică de măsurare	analogic
Material	Oțel inoxidabil, INOX
Toate componentele	călit
Tip produs	Șubler universal

Servicii

CalibrareȘublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 200 mm	021000 200
Calibrare DAkkSȘublere / Șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 200 mm	021010 200

Accesorii

Husă din piele sintetică pentru șublerul cu vernier	412500
---	--------