



Menghină modulară, Lățimea bacului A: 125mm



Date comandă

Numărul de comandă	362100 125
GTIN	2050001077479
Clasa articolului	35G

Descriere

Execuție:

- Acționare mecanică simplă (până la 3,5 t).
- Reglare ușoară a deschiderii.
- Menghină pentru mașini cu bacuri cu fixare prin presare în jos.
- Cementată HRC 60.
- Paralelism 0,02 mm.

Livrare:

Inclusiv bacuri de protecție cu tragere în jos, 1 opritor de piesă, 2 buc. piulițe Cod 362160 Ref. 16/16, 1 cheie de strângere, 1 cheie cu mâner transversal.

Notă:

Pentru alte bride de prindere, consultați Cod 362160.

Descriere tehnică

Greutate	17 kg
Înălțimea corpului de bază G	40 mm
Gamă de prindere b	150 mm
Cod de culoare pentru accesoriul potrivit	Gerardi 125
Pană de fixare transversală n	16 mm
Lățimea bacului A	125 mm

Înălțimea bacurilor C	40 mm
Pană de fixare longitudinală I	16 mm
Lungimea totală L	345 mm
Forță de strângere maximă la 60 Nm	25 kN
Serie	Gerardi 125
Tip produs	Menghină de mașină

Accesorii

Bac prismatic (buc.) Pentru lățimea bacurilor 125 mm	362125 125
Pereche de bride de ghidare Dimensiunea canalelor în T I / canal 12/16 mm	362160 12/16
Elementmodular fix (buc.) Pentru lățimea bacurilor 125 mm	362150 125
Pereche de bride de ghidare Dimensiunea canalelor în T I / canal 20/16 mm	362160 20/16
Pereche de bride de ghidare Dimensiunea canalelor în T I / canal 16/16 mm	362160 16/16
Pereche de bride de ghidare Dimensiunea canalelor în T I / canal 14/16 mm	362160 14/16
Bac de protecție neted, dur (bucată) Pentru lățimea bacurilor 125 mm	362147 125
Bac de protecție striat pe lungime (bucată) Pentru lățimea bacurilor 125 mm	362146 125
Pereche de bride de ghidare Dimensiunea canalelor în T I / canal 18/16 mm	362160 18/16
Bac de protecție neted, moale (bucată) Pentru lățimea bacurilor 125 mm	362148 125
Element de prindere complet (buc.) Pentru lățimea bacurilor 125 mm	362144 125
Bac mobil (buc.) Pentru lățimea bacurilor 125 mm	362143 125
Pereche de bride de fixare Pentru lățimea bacurilor 125 mm	362120 125

Elementmodular mobil (buc.) Pentru lățimea bacurilor 125 mm

362145 125