

Garant**Șubler, Domeniu de măsurare: 200mm****Date comandă**

Numărul de comandă	410100 200
GTIN	4045197598585
Clasa articolului	40Z

Descriere**Execuție:**

Părțile de citire sunt cromate mat, antireflexie.

Gradații fine, contrast puternic.

Șurub de blocare a vernierului.

Mâner cu formă optimizată ergonomic.

Suprafețe de măsurare lepuite fin. Citire mai bună datorită gradației în culori contrastante.

Accesorii opționale:

Tabel filetat cod 412180 pentru șubler spate.

Descriere tehnică

Calibrarea	A1
Citare	0,05 mm
Domeniu de măsurare	0 - 200 mm
Ambalaj	Husă
Lungimea ciocului	50 mm
Gradație	1/20 mm
Gradație	1/128 inch
Citare comutabilă	mm / inch
Standard	ISO 13385
Tijă de adâncime	dreptunghiular - 3,7×1,3

Tijă adâncime existentă	da
Abatere de măsurare E MPE	±0,05 mm
Blocare	Șurub de blocare superior
Tehnică de măsurare	analogic
Material	Oțel inoxidabil, INOX
Toate componentele	călit
Tip produs	Șubler universal

Servicii

CalibrareȘublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 200 mm	021000 200
Calibrare DAkkSȘublere / Șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 200 mm	021010 200